



Classic LEDspotMV

CLA LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 36D

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip LEDspotMV; sıcak halojen benzeri ışık sağlamanın yanı sıra, enerji maliyetlerinde de %90'a varan tasarruf sağlar. Model, GU10 duylu çoğu mevcut armatürle uyumludur ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır. LED lambalar yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimize eder.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Teknik Tür	5.5-50W
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	36 °
Işık Akısı (Nom)	365 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	365 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	680 cd
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Nominal Işın Açısı	36 °
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	66 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	365 lm

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lamba Akımı (Nom)	30 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0.5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.70
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimum (Nom)	80 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A+
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Yes
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	6 kWh


Classic LEDspotMV

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869658169800
Sipariş ürün adı	CLA LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 36D
EAN/UPC - Ürün	8718696581698
Sipariş kodu	58169800

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001254102
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,036 kg



Boyutlu çizim



LEDClassic 50W GU10 WH 230V 36D DIM

Product	D	C
CLA LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 36D	50 mm	53 mm

Fotometrik bilgi



LEDspotMV 5.5-50W GU10 830 36D D

