



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	117,50 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	33 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]


Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869658725600
Bestellcode	58725600
Material-Nr. (12NC)	929001258102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696587256
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696587263

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

