



# Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

## Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i bańek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

### Dane produktu

|                                              |                         |                                                                       |               |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Informacje ogólne</b>                     |                         | <b>Zużycie energii</b>                                                |               |
| Podstawa-nasadka                             | E14 [E14]               | Lamp Current (Nom)                                                    | 4 W           |
| Nominalny okres eksploatacji                 | 15 000 h                | Równoważna moc w watach                                               | 33 mA         |
| Cykl Przelączania                            | 20 000                  | Czas uruchomienia (Nom)                                               | 40 W          |
| Lighting Technology                          | LED                     | Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s         |
| Zgodność z normą UE RoHS                     | Tak                     | Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,5 s         |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>           |                         | Napięcie (Nom)                                                        | 0,4           |
| Kod barwy                                    | 827 [CCT of 2700K]      | <b>Układy sterowania i ściemnianie</b>                                |               |
| Strumień Świetlny                            | 470 lm                  | Z możliwością przyciemniania                                          | Nie           |
| Oznaczenie koloru                            | barwa ciepło-biała (WW) | <b>Mechanika i korpus</b>                                             |               |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)        | 2700 K                  | Wykończenie żarówki                                                   | P45 [P 45 mm] |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 117,50 lm/W             | <b>Certyfikaty i zastosowania</b>                                     |               |
| Jednorodność barw                            | <6                      | Energooszczędny produkt                                               | Przezroczyste |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80                      | Odpowiednie do oświetlania akcentującego                              | Nie           |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %                    | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h                             | 4 kWh         |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                         |                                                                       |               |
| Częstotliwość linii                          | 50 to 60 Hz             |                                                                       |               |
| Częstotliwość wejściowa                      | 50 do 60 Hz             |                                                                       |               |


## Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

### Dane techniczne produktu

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL     |
| Pełna nazwa produktu         | Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL |
| Full EOC                     | 871869658725600                           |
| Kod zamówienia               | 58725600                                  |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC)              | 929001258102  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696587256 |
| Numerator - Packs per outer box | 10            |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696587263 |

### Rysunki techniczne




| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL | 45 mm | 80 mm |


### Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

## Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

