



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja


Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	117,50 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	33 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]


<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869658727000
Bestellcode	58727000
Material-Nr. (12NC)	929001258202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696587270
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696587287

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

