



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	117.50 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	33 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
-------------------------------	---------------------------------------


Nom de produit complet	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
Code EOC	871869658727000
Code de commande	58727000
Code 12NC	929001258202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696587270
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696587287

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL



General uniform lighting – CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

