



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27 [E27]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Consumo energetico	4 W
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Nom)	33 mA
Conformità a RoHS EU	Sì	Potenza equivalente	40 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Flusso luminoso	470 lm	Fattore di potenza (frazione)	0,4
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	2700 K	Controlli e dimmerazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	117,50 lm/W	Dimmerabile	No
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Finitura lampadina	Trasparente
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
-----------------	---------------

Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
Nome completo prodotto	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL


Full EOC	871869658727000
Codice d'ordine	58727000
Codice materiale (12NC)	929001258202
Codice locale	PHILEDLUS40
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696587270
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696587287

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

