



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	117,50 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrøm (nom.)	33 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
Fullstendig produktnavn	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL


Full EOC	871869658727000
Bestillingskode	58727000
Materialenr. (12NC)	929001258202
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696587270
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696587287

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

