



Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i bańek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

Dane produktu


Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	Zużycie energii	4 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Lamp Current (Nom)	33 mA
Cykl Przelączania	20 000	Równoważna moc w watach	40 W
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Strumień Świetlny	470 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	117,50 lm/W	Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Jednorodność barw	<6	Kształt bańki	P45 [P 45 mm]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Certyfikaty i zastosowania	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Energooszczędny produkt	Tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	Nie
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
Pełna nazwa produktu	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
Full EOC	871869658727000


Kod zamówienia	58727000
Materiał Nr (12NC)	929001258202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696587270
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696587287

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

