



SceneSwitch Glühlampenform

LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E14 [E14]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	100.000	Energieverbrauch	2 4 5,5 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	50 mA
EU RoHS-konform	Ja	Äquivalente Leistung	40 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Nennlichtausbeute (nom.)	85 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6	Temperatur	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Gehäusetemperatur (Nom)	95 °C
Restlichtstrom am Ende der	70 %	Lichtregelung und Dimmen	
Nennlebensdauer (Nom.)		Dimmbar	Nein

SceneSwitch Glühlampenform


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B38
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

Gesamtbezeichnung des Produkts	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4
Gesamt-Produktcode	871869659847400
Bestellcode	59847400
Material-Nr. (12NC)	929001260801
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696598474
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696598481

Abmessungsskizzen

Product	D	C
LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4	38 mm	113 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

General Uniform Lighting

SS candle 5 SW 2700-2200K, 9290012608
1 x 475 lm

Beam angle diagram: 120°

Luminous flux table:

Beam angle (°)	Luminous flux (lm)
120	475
90	350
60	225
30	110

Illuminance table:


Beam angle (°)	Illuminance (lx)
120	0.4
90	0.9
60	1.6
30	3.1

General uniform lighting – LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

