

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4,5 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh

Produktdaten



Bestell-Produktname	CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL
Gesamt-Produktcode	871869665676100
Bestellcode	65676100
Material-Nr. (12NC)	929001268302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696656761
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696656778

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL	60 mm	110 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

