

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit


Informations générales			
Culot	E27 [E27]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Durée de vie nominale	15'000 h	Consommation électrique	4.5 W
Nombre de cycles d'allumage	20'000	Courant lampe (nom.)	24 mA
Type de lampe	LED	Puissance équivalente	40 W
Conforme à RoHS	Oui	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Données techniques de l'éclairage		Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Code couleur	822-827 [tunable warm white]	Facteur de puissance (fraction)	0.8
Flux lumineux	470 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	94.00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	60 °C
Cohérence des couleurs	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Mécanique et boîtier	
Fonctionnement et électricité		Finition ampoule	Transparent
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL
Nom de produit complet	CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL



Code EOC	871869665676100
Code de commande	65676100
Code 12NC	929001268302
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696656761
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696656778

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL	60 mm	110 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

