

# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

### Catalog de date

| Informații generale        |            |
|----------------------------|------------|
| Baza elementului de fixare | E27 [E27]  |
| Durată de viață nominală   | 15.000 ore |
| Ciclu de comutare          | 20.000     |
| Lighting Technology        | LED        |
| În conformitate cu RoHS    | Da         |

| Date tehnice lumină  |                              |
|--|------------------------------|
| Cod culoare  | 822-827 [tunable warm white] |
| Flux luminos   | 470 lm                       |
| Denumirea culorii  | Alb cald (WW)                |
| Randament luminos (nominal) (nom.)   | 94,00 lm/W                   |
| Consistență culori   | <6                           |
| Indice de redare a culorilor (IRC)   | 80                           |
| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %                         |

| Funcționare și sistem electric |             |
|--------------------------------|-------------|
| Frecvență linie                | 50 to 60 Hz |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Frecvență de intrare                 | De la 50 până la 60 Hz |
| Consum de curent                     | 4,5 W                  |
| Curent lampă (nom.)                  | 24 mA                  |
| Echivalent putere                    | 40 W                   |
| Timp de pornire (nom.)               | 0,5 s                  |
| Timp de încălzire până la 60% lumină | 0,5 s                  |
| Factor de putere (fracție)           | 0,8                    |
| Tensiune (nom.)                      | 220-240 V              |

| Temperatură           |       |
|-----------------------|-------|
| Maximum T-case (nom.) | 60 °C |

| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |    |
|---|----|
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Da |

| Sistem mecanic și carcasă |               |
|---------------------------|---------------|
| Finisaj bec               | Transparent   |
| Formă bec                 | A60 [A 60 mm] |

## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

### Aprobare și aplica ie


|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Produs eficient energetic         | Da    |
| Adecvat pentru iluminat de accent | Nu    |
| Consum de energie kWh/1000 h      | 5 kWh |

### Date despre produs

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Nume comandă produs          | CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL |
| Numele complet al produsului | CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL |
| Full EOC                     | 871869665676100                   |



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Cod de comandă                       | 65676100      |
| Număr material (12NC)                | 929001268302  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718696656761 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 10            |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718696656778 |

### Cote




| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL | 60 mm | 110 mm |

### Date fotometrice



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL

## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

