

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	822-827 [tunable warm white]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,75 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7,5 W

Corrente lampada (Nom)	35 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,8
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]


Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No

Classic filament LEDbulbs

Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL
Full EOC	871869665680800
Codice d'ordine	65680800
Codice materiale (12NC)	929001268502



Codice locale	PHILED60DT
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696656808
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696656815

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL	60 mm	110 mm

Fotometrie



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

