

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lypærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [tunable warm white]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvitt (WW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,75 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,5 W


lyskildestrom (nom.)	35 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei

Classic filament LEDbulbs

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL
Fullstendig produktnavn	CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL
Full EOC	871869665680800
Bestillingskode	65680800
Materialenr. (12NC)	929001268502



Lokal bestillingskode	3711432
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696656808
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696656815

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL	60 mm	110 mm

Fotometriske data



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

