

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	822-827 [tunable warm white]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,75 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz


Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7,5 W
Curent lampă (nom.)	35 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,8
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	60 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	A60 [A 60 mm]
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL
Numele complet al produsului	CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL
Full EOC	871869665680800
Cod de comandă	65680800



Număr material (12NC)	929001268502
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696656808
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696656815

Cote




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL	60 mm	110 mm

Date fotometrice



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

