



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlyskilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Lysstyrke (nom.)	450 cd
Normeret levetid	25.000 t	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Skiftecyklus	50.000	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	54,44 lm/W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farveensartethed	<6
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	245 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	822-827 [tunable warm white]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	36 °		
Lysstrøm	245 lm		

MASTER LEDspot MV

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
--------------	---------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energibesparende produkt	Ja
--------------------------	----

Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh

Produktdata



Ordreproduktnavn	MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D
Full EOC	871869666764400
Ordrekode	66764400
Materialenr. (12NC)	929001278502
Lokal ordrekode	2057806174
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696667644
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696667651

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D	50 mm	53 mm

Fotometriske data



Universal Illumination 1.1 | Master Lighting 1.1 | Page 11

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

