



MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihrer kompakten Abmessung die ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichtstrom	
Sockel	GU10 [GU10]	Lichtstrom	245 lm
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)	Lichtstärke (Nom)	450 cd
Schaltzyklus	50'000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	54.44 lm/W
Lichttechnische Daten		Farbkonsistenz	<6
Farbcode	822-827 [tunable warm white]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	245 lm
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4.5 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	1 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]



Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D
Gesamt-Produktcode	871869666764400
Bestellcode	66764400
Material-Nr. (12NC)	929001278502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696667644
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696667651

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D	50 mm	53 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10
36D

