



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık Yoğunluğu (Nom)	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Anahtar Döngüsü	50.000	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	54,44 lm/W
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Renk Tutarlılığı	<6
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık Teknik Ayrıntıları		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Renk Kodu	822-827 [tunable warm white]	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	245 lm
Işın Açısı (Nom)	36 °		
Işık Akısı	245 lm		

MASTER LEDspot MV

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,5 W
Lamba Akımı (Nom)	25 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	1 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
--------------	-------------------------


Onay ve Uygulama

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh

Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D
Tam ürün kodu	871869666764400
Sipariş kodu	66764400
Malzeme No. (12NC)	929001278502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696667644
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696667651

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D	50 mm	53 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

MASTER LEDspot MV

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10
36D

