



MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GU10 [GU10]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	822-827 [tunable warm white]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad

Lichtstrom	345 lm
Lichtstärke (Nom)	600 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	69,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	345 lm
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	28 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	1 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]


Abmessungsskizzen

Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D
Gesamt-Produktcode	871869666762000
Bestellcode	66762000
Material-Nr. (12NC)	929001278602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696667620
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696667637

Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D	50 mm	53 mm


MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D

