



MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	GU10 [GU10]	Lysytelse	345 lm
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysintensitet (nom.)	600 cd
Brytersyklus	50 000	Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	69,00 lm/W
Teknisk belysning		Fargesamsvar	<6
Fargekode	822-827 [tunable warm white]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	345 lm

MASTER VALUE LEDspot MV

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 W
lyskildestrøm (nom.)	28 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
-------------	------------------------------


Godkjenning og bruksområde

Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh

Produktdata



Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D
Full EOC	871869666762000
Bestillingskode	66762000
Materialenr. (12NC)	929001278602
Lokal bestillingskode	3711175
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696667620
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696667637

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D	50 mm	53 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D

MASTER VALUE LEDspot MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE CLA DT 5-50W GU10 36D

