

MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

Warnings and safety

• MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]		83
Nominell levetid	60 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	50 000	Drift og elektronikk	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	20000-75000 Hz
Referanse for fluksmåling	Sphere	Inngangsfrekvens	20000-75000 Hz
CE-merke	Ja	Effektforbruk	14 W
I samsvar med EU RoHS	Ja	lyskildestrøm (maks.)	750 mA
Teknisk belysning		lyskildestrøm (min.)	300 mA
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Starttid (nom.)	0,5 s
Spredningsvinkel (nom.)	160 grad(er)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Lysytelse	2 000 lm	Effektfaktor (brøk)	0,9
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Spennning (nom.)	30-80 V
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K	Temperatur	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142,00 lm/W	Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Fargesamsvar	<6		

MASTER LEDtube InstantFit HF

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1 200 mm
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	387369



Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
Full EOC	871869668752900
Lokal kodebeskrivelse	3861538
Bestillingskode	68752900
Materialenr. (12NC)	929001284302
Lokal bestillingskode	3861538
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696687529
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696687536

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6 mm	28 mm	1 198,1 mm	1 205,2 mm	1 212,3 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8


Levetid




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

