



PAR30 S/L à DEL

12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.


Données du produit

Renseignements généraux		Température	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Équivalent de puissance	75 W
Durée de vie nominale	25 000 h	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Cycle de commutation	50 000	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Lighting Technology	LED	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Tension (nom.)	120 V
Données techniques sur l'éclairage		Commandes et gradation	
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]	Intensité variable	Oui
Angle du faisceau (nom.)	10 °	Mécanique et boîtier	
Flux lumineux	880 lm	Finis des ampoules	Transparent
Intensité lumineuse (nom.)	10 000 cd	Matériau de l'ampoule	Plastique
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Forme de l'ampoule	PAR30S [PAR 3,75 po/95 mm court]
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Approbation et utilisation	
Efficacité lumineuse (nominale)	73 lm/W	Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Constance de la couleur	<6	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90	Certifications énergétiques	Energy Star
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	60 Hz		
Fréquence d'entrée	60 Hz		
Consommation	12 W		
Courant de la lampe (nom.)	120 mA		

PAR30 S/L à DEL

Données de produit	
Nom du produit de la commande	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/ S10/930/DIM
Nom complet du produit	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/ S10/930/DIM
Code de commande	471060
Numéro de matériau (12 CN)	929001285904


Schéma dimensionnel




Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677471064
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677471069

Product	D	C
12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM	94,8 mm	93,1 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM




Accent Lighting Spots - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM




Light Distribution Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM



Lumen Maintenance Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM

