



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Datos del producto

Información general		Temperatura	
Base de casquillo	G5 [G5]	Corriente de lámpara (mín.)	240 mA
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Ciclo de conmutación	50000X	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
B50L70	50000 h	Factor de potencia (nom.)	0.9
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	100-135 V
Código de color	830 [CCT de 3000 K]	Temperatura	
Flujo lumínico (nom.)	3700 lm	T ambiente (máx.)	45 °C
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3700 lm	T ambiente (mín.)	-20 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Consistencia del color	<6	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83	Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Controles y regulación	
Operativos y eléctricos		Regulable	No
Power (Rated) (Nom)	26 W		
Corriente de lámpara (máx.)	415 mA		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto	1500 mm
----------------------	---------

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	31 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869668552500
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

EAN/UPC - Producto

8718696685525

Código de pedido

68552500

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

10


N.º de material (12NC)

929001296102

Peso neto (pieza)

0.197 kg



Plano de dimensiones



TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15.2 mm	21 mm	1447.8 mm	1454.9 mm	1462 mm

Datos fotométricos



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Datos fotométricos



Vida útil

