



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

### Datos del producto

Información general		Corriente de lámpara (mín.)		240 mA	
Base de casquillo	G5 [ G5]	Hora de inicio (nom.)	0.5 s		
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s		
Ciclo de conmutación	50000X	Factor de potencia (nom.)	0.9		
B50L70	50000 h	Voltaje (nom.)	100-135 V		
Datos técnicos de la luz		Temperatura			
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]	T ambiente (máx.)	45 °C		
Flujo lumínico (nom.)	3700 lm	T ambiente (mín.)	-20 °C		
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3700 lm	T de almacenamiento (máx.)	65 °C		
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C		
Consistencia del color	<6	Temperatura máxima (nom.)	45 °C		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83	Controles y regulación			
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Regulable	No		
Operativos y eléctricos					
Power (Rated) (Nom)	26 W				
Corriente de lámpara (máx.)	415 mA				

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto	1500 mm
----------------------	---------

## Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	31 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869668552500
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC - Producto	8718696685525
Código de pedido	68552500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001296102
Peso neto (pieza)	0.197 kg



## Plano de dimensiones



TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15.2 mm	21 mm	1447.8 mm	1454.9 mm	1462 mm

## Datos fotométricos



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Datos fotométricos



## Vida útil

