



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G5 [G5]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Flujo lumínico (nom.)	3900 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3900 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	39000-60000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W

Corriente de lámpara (máx.)	415 mA
Corriente de lámpara (mín.)	240 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	100-135 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto 1500 mm

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++
 Producto de ahorro de energía Sí
 Certificados disponibles Marca CE Conformidad con RoHS
 Certificado KEMA Keur
 Consumo energético kWh/1000 h 31 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869668556300

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Producto	8718696685563
Código de pedido	68556300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001296302
Peso neto (pieza)	0,197 kg



Plano de dimensiones



TLED 230V 26W-49W 3700lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Datos fotométricos



LEDtube HF 1500mm 26W G5 865 3900lm T5 HO

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Datos fotométricos



Vida útil

