



TrueForce LED HID HPL

TrueForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

Lămpile cu LED TrueForce de la Philips oferă o soluție LED ușoară, cu o amortizare rapidă, pentru a înlocui lămpile cu descărcare de mare intensitate (HID) și lămpile cu sodiu de înaltă presiune (SON). Aceste lămpi cap de stâlp aduc cu ele eficiență energetică și beneficiile privind durata de viață îndelungată ale trecerii de la lămpi HID la LED, oferind economii instantanee în schimbul unei investiții inițiale reduse. Cu dimensiunea lămpii și distribuția potrivită a luminii, clienții pot monta cu ușurință lămpile LED TrueForce în sistemul lor HPL și SON existent, îmbunătățind astfel calitatea luminii cu LED HID, fără a fi nevoie să schimbe aparatele de iluminat sau să sacrifice efectul luminos.

Warnings and safety

- Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de un electrician sau un instalator calificat. Consultați ghidul de instalare pentru instrucțiuni.

Catalog de date

Informații generale		Temperatură de culoare corelată (nom.)	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]		4000 K
Durată de viață nominală	50.000 ore	Randament luminos (nominal) (nom.)	145,45 lm/W
Ciclu de comutare	50.000	Consistență de culori	<6
Lighting Technology	LED	Indice de redare a culorilor (IRC)	70
În conformitate cu RoHS	Da	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	740 [CCT of 4000K]	Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	360 °	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Flux luminos	4.800 lm	Consum de curent	33 W
Denumirea culorii	Alb rece (CW)		

TrueForce LED HID HPL

Curent lampă (nom.)	165 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (frac ie)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	Altele

Aprobare și aplicație


Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
-----------------------------------	----

Consum de energie kWh/1000 h	33 kWh
------------------------------	--------

Date despre produs


Nume comandă produs	TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL
Numele complet al produsului	TrueForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL
Full EOC	871869668696600
Cod de comandă	68696600
Număr material (12NC)	929001296402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696686966
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696686973

Cote




Product	D	C
TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL	84 mm	178 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL



Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL


TrueForce LED HID HPL

Date fotometrice



General uniform lighting - TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

Durață de viață



Life Expectancy Diagram - TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

