




Classic LEDspotMV

Classic LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D

A hagyományos kialakítású Classic LEDspotMV meleg, halogénszerű fényt ad, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát. A család tagjai kompatibilisek a GU10 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnel, és alkalmasak a halogén-, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. A LED-es fényforrásokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek is.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	120 fok
Fényáram	520 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	104,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	5 W
Fényforrás árama (névleges)	41 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	78 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh


Classic LEDspotMV

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D
Teljes terméknev	Classic LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D
Full EOC	871869668688100
Rendelési kód	68688100


Cikkszám (12NC)	929001297202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696686881
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696686898

Méretezett rajza




Product	D	C
CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D




Lighting Systems Ltd. Lighting Systems Ltd. Page 10

General uniform lighting – CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D

Light Distribution Diagram – CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D

Classic LEDspotMV

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 830 120D

