



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.


Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence		50 až 60 Hz
Patice krytky	GU10 [GU10]	Spotřeba energie		5 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)		41 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Lighting Technology	LED	Doba zahřívání do 60 % světla		0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinník (zlomek)		0,5
Světelné technické		Napětí (jmen.)		220–240 V
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Teplota okolí		
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů	Maximální teplota (jmen.)		65 °C
Světelný tok	550 lm	Řízení a stmívání		
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Stmívatelné		Ne
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Mechanické a materiály		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Tvar žárovky		PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]
Konzistence barev	<6	Certifikace a použití		
Index podání barev (CRI)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení		Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h		5 kWh
Provozní a elektrické				
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			


CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Full EOC	871869668688100
Objednací kód	68688100

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Číslo materiálu (12NC)	929001297232
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696686881
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696686898

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm





General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspot MV

Životnost



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

