



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Svetelné zdroje CorePro LEDspot sú ideálne na bodové osvetlenie. Vytvárajú teplé svetlo podobné halogénovému. Sú vhodné do väčšiny existujúcich svietidiel s objímkou na päťicu GU10. Slúžia ako náhrada za halogénové alebo klasické reflektorové žiarovky. CorePro LEDspots zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GU10 [GU10]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	50 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Uhol vyžarovania (nom.)	120 stupeň (stupne)
Svetelný tok	550 lm
Označenie farby	Studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	110,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	5 W


Prúd svetelného zdroja (nom.)	41 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
Účinnosť (zlomok)	0.5
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	65 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	PAR16 [PAR 2 palce/50 mm]
Schválenie a použitie	
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Nie
Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

# CorePro LEDspot MV

Úplný názov produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Úplný kód produktu	871869668690400
Objednávkový kód	68690400
Č. materiálu (12NC)	929001297332
Číselník – množstvo kusov v balení	1


EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696686904
Číselník – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696686911

## Rozmerový obrázok




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm


## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



Light Distribution Diagram – Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D





Access Lighting - Spot

General uniform lighting – Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

# CorePro LEDspot MV

## Životnosť



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

