



Classic LEDspotMV

Classic LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D

Zdroj Classic LEDspotMV má klasický design a poskytuje teplé světlo podobné halogenové žárovce s přibližně 90% úsporou energie. Je kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a je navrženo jako náhrada halogenových bodových reflektorů. LED světelné zdroje umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	GU10 [GU10]	Proud zdroje (jmen.)	41 mA
Nominální životnost	15 000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Lighting Technology	LED	Účinník (zlomek)	0,5
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelné technické		Teplota okolí	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Maximální teplota (jmen.)	78 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů	Řízení a stmívání	
Světelný tok	540 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	108,00 lm/W	Certifikace a použití	
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Index podání barev (CRI)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Provozní a elektrické			
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		


Classic LEDspotMV

Označení a balení

Objednací název produktu	CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D
Celý název výrobku	Classic LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D
Full EOC	871869668692800
Objednací kód	68692800



Číslo materiálu (12NC)	929001297402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696686928
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696686935

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm

Fotometrické údaje



Lighting Technology 1.1 | Page 11



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D

General uniform lighting - CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D

Light Distribution Diagram - CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D

Classic LEDspotMV

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDspotMV ND 520lm GU10 865 120D

