



MASTER LEDtubo EM/230V

MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8

El Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de tubo fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no difiere del fluorescente tradicional. Perfecto para quienes buscan rentabilidad con un presupuesto limitado al sustituir lámparas para lograr una mejor iluminación y mayor vida útil.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Flujo lumínico (nom.)	2900 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2900 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corriente de lámpara (máx.)	94 mA
Corriente de lámpara (mín.)	86 mA

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	60 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1500 mm

MASTER LEDtubo EM/230V

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh

Datos de producto


Código de producto completo	871869668712300
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtubo 1500mm HO 20W830 T8

EAN/UPC - Producto	8718696687123
Código de pedido	68712300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001298602
Peso neto (pieza)	0,310 kg

Advertencias y seguridad

· ·


Plano de dimensiones




TLED 5ft 20W-58W 2900lm 160D 3000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtubo 1500mm HO 20W830 T8	25,78 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Datos fotométricos




LEDtubo 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtubo 1500mm HO 20W830 T8


MASTER LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos




LEDtubo 1500mm HO 20W830 T8

Vida útil



LEDtubo 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtubo 600mm 1200mm 1500mm UO T8

