



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	7.5-60W
Puissance équivalente 60 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) 0.5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0.5	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.) 85 °C	
Gestion et gradation	
Intensité réglable Non	
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule Dépoli	
Normes et recommandations	
Classe énergétique A+	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871869657771400	
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7,5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA

CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830
Code barre produit (EAN)	8718696577714
Code de commande	57771400
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001304732
Poids net (pièce)	0,076 kg


Schéma dimensionnel




A60 220-240V 8W-60W 806lm 3000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm


Données photométriques



CorePro LEDbulb 60W E27 830 FR A60




CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60



CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60

CorePro LEDbulb

Durée de vie



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

