



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27 [E27]          |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h           |
| Cykl Przelączania                       | 50 000             |
| Lighting Technology                     | LED                |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             |
| Znak CE                                 | Tak                |
| Zgodność z normą UE RoHS                | Tak                |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
| Kod barwy                               | 830 [CCT of 3000K] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 200 °              |
| Strumień Świetlny                       | 806 lm             |
| Oznaczenie koloru                       | Biały (WH)         |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 3000 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 107 lm/W           |
| Jednorodność barw                       | <6                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %               |


| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 7,5 W       |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 70 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 60 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.5         |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |
| Temperatura                                                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 85 °C       |
| Układy sterowania i ściemnianie                                       |             |
| Z możliwością przyciemniania                                          | Nie         |
| Mechanika i korpus                                                    |             |
| Wykończenie żarówki                                                   | Matowy      |

CorePro LEDbulb

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kształt bańki                             | A60 [A 60 mm]                          |
| Certyfikaty i zastosowania                |                                        |
| Klasa Efektywności Energetycznej          | F                                      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 8 kWh                                  |
| Numer Rejestracyjny EPREL                 | 397635                                 |
| EyeComfort                                | Tak                                    |
| Dane techniczne produktu                  |                                        |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830 |



|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Pełna nazwa produktu            | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830 |
| Full EOC                        | 871869657771400                        |
| Kod zamówienia                  | 57771400                               |
| Materiał Nr (12NC)              | 929001304732                           |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                      |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696577714                          |
| Numerator - Packs per outer box | 10                                     |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696577721                          |

Rysunki techniczne



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830 | 60 mm | 110 mm |

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830


## CorePro LEDbulb

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

### Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

