



# Lámparas LED versión estándar

## LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10

Las ampolletas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las ampolletas incandescentes, halógenas y de ahorro. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La ampolleta LED versión estándar es la ampolleta perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto


| Información general                             |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Tapa-base                                       | E27 [E27]          |
| Vida útil nominal                               | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo del interruptor                           | 50.000             |
| Lighting Technology                             | LED                |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí                 |
| Información técnica sobre la luz                |                    |
| Código de color                                 | 830 [CCT of 3000K] |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 150 °              |
| Flujo luminoso                                  | 806 lm             |
| Designación de color                            | Blanco (WH)        |
| Temperatura de color correlacionada             | 3000 K             |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 100,75 lm/W        |
| Consistencia de color                           | < 6                |
| Índice de producción de color (IRC)             | 80                 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %               |

| Operación y aspectos eléctricos                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                              | 8 W         |
| Corriente de la lámpara (nominal)               | 70 mA       |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,5 s       |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0.5         |
| Voltaje (nominal)                               | 220-240 V   |
| Temperatura                                     |             |
| T° estuche máxima (nominal)                     | 85 °C       |
| Controles y atenuación                          |             |
| Regulable                                       | No          |


Lámparas LED versión estándar

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Mecánica y carcasa             |                                       |
| Acabado de la luz              | Blanco                                |
| Forma del foco                 | A60 [A 60 mm]                         |
| Información del producto       |                                       |
| Nombre del producto del pedido | LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10 |
| Nombre del producto completo   | LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10 |

Plano de dimensiones



Datos fotométricos




General Uniform Lighting

General uniform lighting - LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871869670223900 |
| Código del pedido                    | 929001304797    |
| N.º de material (12NC)               | 929001304797    |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1               |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718696702239   |
| Numerador: paquetes por caja externa | 10              |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718696702246   |


| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10 | 60 mm | 110 mm |



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10


# Lámparas LED versión estándar

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10

