



MASTER LEDtubo EM/230V

MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

El Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de tubo fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no difiere del fluorescente tradicional. Perfecto para quienes buscan rentabilidad con un presupuesto limitado al sustituir lámparas para lograr una mejor iluminación y mayor vida útil.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (84)]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo lumínico (nom.)	1050 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1050 lm
Ángulo de haz nominal	160 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Corriente de lámpara (máx.)	42 mA
Corriente de lámpara (mín.)	36 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	35 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

MASTER LEDtubo EM/230V

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto 600 mm

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++

Producto de ahorro de energía Sí

Certificados disponibles Marca CE Conformidad con RoHS
Certificado KEMA Keur

Consumo energético kWh/1000 h 8 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869669749800

Nombre de producto del pedido MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

EAN/UPC - Producto 8718696697498

Código de pedido 69749800

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 10


N.º de material (12NC) 929001307102

Peso neto (pieza) 0,150 kg

Advertencias y seguridad

• -



Plano de dimensiones



TLED 220-240V 8W-18W 1050lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Datos fotométricos



LEDtube 600mm HO 8W840 T8

MASTER LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos



Vida útil

