



# T8

## 35T8/96-3000 IF FA8 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	FA8 [FA8]
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 °
Flux lumineux	3 900 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	111,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50000-64000 Hz
Fréquence d'entrée	50000-64000 Hz
Consommation	35 W
Courant de la lampe (max.)	260 mA
Courant de la lampe (min.)	160 mA
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	280-410 V
Type UL	Type A – fonctionne avec un ballast

Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	45 °C

# T8

## Commandes et gradation

Intensité variable	Non
--------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Matériau de l'ampoule	Plastique
Longueur du produit	2 400 mm
Forme de l'ampoule	Tube, à double embout


## Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Certificat UL
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

## Données de produit


Nom du produit de la commande	35T8/96-3000 IF FA8 10/1
Nom complet du produit	35T8/96-3000 IF FA8 10/1
Code de commande	469239
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001307704
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677472566
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677469233

## Schéma dimensionnel




Product	D	A1	A2	A3
35T8/96-3000 IF FA8 10/1	27,9 mm	2 366,9 mm	2 375,2 mm	2 383,5 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 35T8/96-3000 IF FA8 10/1




General uniform lighting - 35T8/96-3000 IF FA8 10/1

Données photométriques




Light Distribution Diagram - 35T8/96-3000 IF FA8 10/1

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 35T8/96-3000 IF FA8 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 35T8/96-3000 IF FA8 10/1

