



T8

7T8 LED/24-4000 IF 10/1


Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit

Renseignements généraux			
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Courant de la lampe (min.)	80 mA
EU RoHS compliant	Oui	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Durée de vie (nom.)	50000 h	Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.1 s
Cycle de commutation	50 000 x	Facteur de puissance (nom.)	0.9
		Tension (nom.)	120-277, 347 V
Données techniques sur l'éclairage		Température	
Code de couleur	840 [TCP de 4 000 K]	Température ambiante (max.)	45 °C
Flux lumineux (nom.)	1150 lm	Température ambiante (min.)	-20 °C
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K	Température de stockage (max.)	65 °C
Constance de la couleur	<6	Température de stockage (min.)	-40 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82	T boîtier maximum (nom.)	50 °C
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		
Fonctionnement et électricité		Commandes et gradation	
Fréquence d'entrée	20000-120000 Hz	Intensité réglable	No
Power (Rated) (Nom)	7 W		
Courant de la lampe (max.)	240 mA		


Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	600 mm
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance
Données de produit	
Nom du produit de la commande	7T8 LED/24-4000 IF 10/1

Schéma dimensionnel



TLED 2ft 600mm 6-17W 1050lm 4000K G13 ND


Données photométriques



LEDtube 600mm 7W G13 840 1150lm


EAN/CUP – Produit	046677472290
Code de commande	469296
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001311004
Poids net (pièce)	0,090 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
7T8 LED/24-4000 IF 10/1	25,7 mm	26,3 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm




LEDtube 600mm 7W G13

Données photométriques




LEDtube 600mm 7W G13 840 1150lm

Durée de vie



LEDtube 600mm 7W G13



LEDtube 600mm 7W G13

