



MasterClass LEDtube InstantFit T8

13T8 LED/24-3000 IF-6U 10/1

Masterclass DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
B50L70	50000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2000 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	13 W
Courant de la lampe (max.)	165 mA
Courant de la lampe (min.)	55 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.1 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277, 347 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	No

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	600 mm


Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance

MasterClass LEDtube InstantFit T8

Certifications énergétiques	DLC Standard
Liste de produits qualifiés DesignLights Consortium	-
Données de produit	
Nom du produit de la commande	13T8 LED/24-3000 IF-6U 10/1
EAN/CUP – Produit	046677472351
Code de commande	469379

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001311804
Poids net (pièce)	0,270 kg



Schéma dimensionnel




TLED Ubent Ubent 13-32W 2000lm 3000K ND

Product	D1	D2	B	A1	D
13T8 LED/24-3000 IF-6U 10/1	25,7 mm	28 mm	152 mm	570 mm	27,8 mm

Données photométriques



LEDtube 500mm 13W G13 830 2000lm



LEDtube 500mm 13W G13 830 2000lm

MasterClass LEDtube InstantFit T8

Durée de vie

