



T8

13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	850 [CCT of 5000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 °
Flux lumineux	2 100 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	5000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	161,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	20000-120000 Hz
Fréquence d'entrée	20000-120000 Hz
Consommation	13 W
Courant de la lampe (max.)	165 mA
Courant de la lampe (min.)	55 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.1 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120-277, 347 V
Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	600 mm
Forme de l'ampoule	Tube, à double embout
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS Conformité DLC
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard


Données de produit	
Nom du produit de la commande	13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1
Nom complet du produit	13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1
Code de commande	469403
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001312104
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677472382
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677469400

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	B	A1	D
13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1	25,7 mm	28 mm	152 mm	570 mm	27,8 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1




General uniform lighting - 13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1

Données photométriques




Light Distribution Diagram - 13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 13T8 LED/24-5000 IF-6U 10/1

