



PAR20 à DEL

7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V 6/1

Philips est à la tête de la transition vers des solutions écoénergétiques. Modernisez votre éclairage d'accentuation avec nos réflecteurs de petit diamètre pour réaliser des économies d'énergie instantanées grâce à une qualité inégalable. Offertes avec un boîtier en verre ou en plastique, les ampoules Par20 à DEL de Philips sont idéales pour remplacer les ampoules halogènes.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	25 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux	500 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 000 cd
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	71,43 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz

Consommation	7 W
Courant de la lampe (nom.)	70 mA
Équivalent de puissance	50 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	PAR20 [PAR 2,5 po/63 mm]


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui

PAR20 à DEL

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V
Nom complet du produit	7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V 6/1
Code de commande	471151



Numéro de matériau (12 N.C.)	929001317004
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677471156
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677471151

Schéma dimensionnel




Product	D	C
7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V	63 mm	85,5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V



Accent Lighting Spots - 7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V



Light Distribution Diagram - 7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V

PAR20 à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V

Lumen Maintenance Diagram - 7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V

