



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hale, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.


Dane produktu

Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	Zużycie energii	6 W
Cykl Przelączania	25 000	Lamp Current (Nom)	32 mA
Lighting Technology	LED	Równoważna moc w watach	50 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °	Napięcie (Nom)	220-240 V
Strumień Świetlny	500 lm	Temperatura	
Światłość (Nom)	1 500 cd	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Z możliwością przyciemniania	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	86,67 lm/W	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Kształt bańki	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	PAR20 [PAR 2,5 cala/63 mm]	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Certyfikaty i zastosowania	
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	500 lm	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	
Częstotliwość linii	50 Hz	Tak	
		6 kWh	


MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Full EOC	871869671356300


Rysunki techniczne



Dane fotometryczne




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Kod zamówienia	71356300
Materiał Nr (12NC)	929001317402
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696713563
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696713570



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

