



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens


Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Lampvoet	E27 [E27]	Ingangsfrequentie	50 Hz
Nominale levensduur	25.000 hr	Energieverbruik	6 W
Schakelcyclus	25.000	Lampstroom (nom.)	32 mA
Lamptype	LED	Overeenkomstig vermogen	50 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor		Arbeidsfactor	0,85
Spanning (nom.)		Spanning (nom.)	220-240 V
Gegevens lichttechniek		Operationele temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Bundelhoek (nom.)	25 graden	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	515 lm	Dimbaar	Ja
Lichtsterkte (nom.)	1.500 cd	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Lampvorm	PAR 20 [PAR 63 mm]
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Keurmerken en classificaties	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,17 lm/W	Geschikt voor accentverlichting	Ja
Kleurconsistentie	<6	Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
Kleurweergave-index (CRI)	80		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	515 lm		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 Hz		

MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Full EOC	871869671366200
Bestelcode	71366200



Materiaalnr. (12NC)	929001317502
Lokale code	DSCL50WD830D25
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713662
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696713679

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

