



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet. Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger – der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	25 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 grad(er)
Lysytelse	515 lm
Lysintensitet (nom.)	1 500 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	89,17 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	515 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Effektforbruk	6 W
lyskildestrøm (nom.)	32 mA
Effekten som tilsvare	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spennning (nom.)	220-240 V


MASTER LEDspot PAR

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR20 [PAR 2,5 tommer / 63 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EyeComfort	Ja

Målskisse




Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Full EOC	871869671366200
Bestillingskode	71366200
Materialenr. (12NC)	929001317502
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696713662
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696713679


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64 mm	85 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

