



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hale, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Dane produktu


Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	Zużycie energii	50 Hz
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	Lamp Current (Nom)	6 W
Cykl Przelączania	25 000	Równoważna moc w watach	32 mA
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	50 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,5 s
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Napięcie (Nom)	0,85
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °	Temperatura	
Strumień Świetlny	515 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Światłość (Nom)	1 500 cd	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Z możliwością przyciemniania	Tak
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89,17 lm/W	Kształt bańki	PAR20 [PAR 2,5 cala/63 mm]
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	515 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 Hz		

MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Full EOC	871869671366200



Kod zamówienia	71366200
Materiał Nr (12NC)	929001317502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696713662
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696713679

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Dane fotometryczne



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

