



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D


Nová generace světelných zdrojů PAR je díky své robustní konstrukci a teple bílému proudu světla ideální pro celkové a bodové osvětlení v oblasti pohostinství. Existuje možnost volby mezi stmívatelnou a nestmívatelnou verzí. Jsou obzvláště vhodné pro veřejné prostory jako recepce, haly, chodby, schodiště a toalety, v nichž se svítí nepřetržitě.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	E27 [E27]	Frekvence sítě	50 Hz
Nominální životnost	25 000 h	Vstupní frekvence	50 Hz
Cyklus zapnutí	25 000	Spotřeba energie	6 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	50 W
Světelné technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů	Účinnost (zlomek)	0,85
Světelný tok	540 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítivost (jmen.)	1 500 cd	Teplota okolí	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92,50 lm/W	Stmívatelné	Ano
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	PAR20 [PAR 63 mm / 2,5 palce]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Certifikace a použití	
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	540 lm	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano


MASTER LEDspot PAR

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

