



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuisen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	25.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	500 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86,67 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	500 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz


Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	6 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,85
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 20 [PAR 63 mm]
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh

MASTER LEDspot PAR

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
Full EOC	871869671370900
Bestelcode	71370900
Materiaalnr. (12NC)	929001317702


Lokale code	DSCL50WD827D40
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713709
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696713716

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64 mm	85 mm


Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

