



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Nová generace světelných zdrojů PAR je díky své robustní konstrukci a teple bílému proudu světla ideální pro celkové a bodové osvětlení v oblasti pohostinství. Existuje možnost volby mezi stmívatelnou a nestmívatelnou verzí. Jsou obzvláště vhodné pro veřejné prostory jako recepce, haly, chodby, schodiště a toalety, v nichž se svítí nepřetržitě.


Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	E27 [E27]	Frekvence sítě	50 Hz
Nominální životnost	25 000 h	Vstupní frekvence	50 Hz
Cyklus zapnutí	25 000	Spotřeba energie	13 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	65 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	100 W
Světelné technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů	Účinnost (zlomek)	0,9
Světelný tok	875 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítivost (jmen.)	4 000 cd	Teplota okolí	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,92 lm/W	Stmívatelné	Ano
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	PAR38 [PAR 121 mm / 4,75 palce]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Certifikace a použití	
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	875 lm	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano


MASTER LEDspot PAR

Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Celý název výrobku	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671376100

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Objednací kód	71376100
Číslo materiálu (12NC)	929001322502
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696713761
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696713778

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

