



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Az robusztus kialakítású, meleg fehér fényt kibocsátó, új generációs PAR lámpák ideálisak általános- és kiemelő világításra a vendéglátóiparban. Szabályozható és nem szabályozható fényerejű változatban is kaphatók. Különösen alkalmasak közösségi területek, például előterek, folyosók és lépcsőházak világítására, ahol folyamatos megvilágításra van szükség. A MASTER LEDspot PAR lámpák az E27 foglalattal rendelkező lámpatestekkel kompatibilisek, a hagyományos izzók és halogénlámpák helyettesítésére szolgálnak. A fényerő csökkenése nélkül képesek nagy mértékű energiaköltség-megtakarítást biztosítani és a karbantartási költségeket jelentősen csökkenteni. A PAR38 lámpa IP44 besorolással rendelkező kültéri változata egyike annak a néhány energiatakarékos alternatívának, amelyek a PAR38 kültéri izzólámpák kiváltására alkalmasak. A szabályozható fényerejű PAR20 a hagyományos szpotlámpák tökéletes helyettesítője.


### Termék adatok

| Általános információ                  |                    |                                                                  |        |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Fejelés - foglalat                    | E27 [E27]          | Színkonzisztencia                                                | <6     |
| Névleges élettartam                   | 25 000 h           | Színvisszaadási index (CRI)                                      | 80     |
| Kapcsolási ciklus                     | 25 000             | Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %   |
| Lighting Technology                   | LED                | Fényáram 90°-os kúpban (névleges)                                | 875 lm |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek       | Igen               | Működtetés és elektronika                                        |        |
| Technikai adatok                      |                    | Hálózati frekvencia                                              | 50 Hz  |
| Színkód                               | 827 [CCT of 2700K] | Bemeneti frekvencia                                              | 50 Hz  |
| Sugárzási szög (névleges)             | 25 fok             | Teljesítményfelvétel                                             | 13 W   |
| Fényáram                              | 875 lm             | Fényforrás árama (névleges)                                      | 65 mA  |
| Fényerősség (névleges)                | 4 000 cd           | Teljesítmény-egyenérték                                          | 100 W  |
| Színmegjelölés                        | Meleg fehér (WW)   | Indulási idő (névleges)                                          | 0,5 s  |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)     | 2700 K             | Felfutási idő 60%-os fényáramig                                  | 0,5 s  |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 76,92 lm/W         | Teljesítménytényező (tört)                                       | 0,9    |


# MASTER LEDspot PAR

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Feszültség (névleges)                       | 220-240 V                       |
| <b>Hőmérséklet</b>                          |                                 |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 80 °C                           |
| <b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>      |                                 |
| Szabályozható                               | Igen                            |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                 |                                 |
| Fényforrásbúra formája                      | PAR38 [PAR 4,75 hüvelyk/121 mm] |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                                 |
| Megfelel kiemelő világításhoz               | Igen                            |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra              | 13 kWh                          |
| EyeComfort                                  | Igen                            |

## Méretezett rajza



## Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Termékadatok</b>                 |                                         |
| A termék megrendelési neve          | MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D |
| Teljes terméknev                    | MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D |
| Full EOC                            | 871869671376100                         |
| Rendelési kód                       | 71376100                                |
| Cikkszám (12NC)                     | 929001322502                            |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                       |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718696713761                           |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6                                       |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718696713778                           |


| Product                                 | D      | C      |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D | 122 mm | 134 mm |



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

