



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Nová generace světelných zdrojů PAR je díky své robustní konstrukci a teple bílému proudu světla ideální pro celkové a bodové osvětlení v oblasti pohostinství. Existuje možnost volby mezi stmívatelnou a nestmívatelnou verzí. Jsou obzvláště vhodné pro veřejné prostory jako recepce, haly, chodby, schodiště a toalety, v nichž se svítí nepřetržitě.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	E27 [E27]	Frekvence sítě	50 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	50 Hz
Cyklus zapnutí	25 000	Spotřeba energie	9 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Referenční měření toku	Narrow Cone	Ekvivalentní příkon	60 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelně technické		Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Účinnost (zlomek)	0,9
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok	750 lm	Teplota okolí	
Svítivost (jmen.)	1 800 cd	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Řízení a stmívání	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Stmívatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88,89 lm/W	Mechanické a materiály	
Konzistence barev	<6	Tvar žárovky	PAR38 [PAR 121 mm / 4,75 palce]
Index podání barev (CRI)	80	Certifikace a použití	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Třída energetické účinnosti	F
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	750 lm		

MASTER LEDspot PAR


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	465201
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednávací název produktu	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Celý název výrobku	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Full EOC	871869671456000
Objednávací kód	71456000
Číslo materiálu (12NC)	929001322702
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696714560
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696714577


Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Fotometrické údaje


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827
PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR

Fotometrické údaje



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

