



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR – la alternativa de ahorro energético para iluminar tanto interior como exterior. Con un diseño robusto y emitiendo una luz cálida, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general y direccional para hoteles o industria. Incluso tienes la posibilidad de regular con las versiones de lámpara PAR regulable. Son apropiadas especialmente para áreas públicas tales como lobbies, pasillos, escaleras, dónde la luz siempre está encendida. Son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución de lámparas halógenas e incandescentes. MASTER LEDspot PAR ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin ninguna reducción en el brillo o en la calidad de luz. Con un IP44 para exterior en la versión de PAR 38 válida tanto para interior como para exterior. La lámpara PAR 20 es una lámpara regulable que reemplaza directamente a las lámparas reflectoras incandescentes.


Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27 [E27]	Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88,89 lm/W
Ciclo de encendido/apagado	25.000	Consistencia del color	<6
Lighting Technology	LED	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Conforme con EU RoHS	Si	Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	750 lm
Datos técnicos de la luz			
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 Hz
Ángulo de haz (nom.)	25 °	Frecuencia de entrada	50 Hz
Flujo luminoso	750 lm	Consumo de energía	9 W
Intensidad luminosa (nom.)	1.800 cd	Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Equivalente de potencia	60 W
		Hora de inicio (nom.)	0,5 s

MASTER LEDspot PAR

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR38 [PAR 4,75 pulgadas/121 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh


Plano de dimensiones




Número de registro EPREL	465201
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Nombre completo del producto	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671456000
Código de pedido	71456000
Código 12NC	929001322702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696714560
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696714577

Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR


Datos fotométricos




© 2023 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 10

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

